



Fraise à dresser à 90° MEW, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 50/5Lmm



Données de commande

N° commande	225200 50/5L
GTIN	4960664648238
Classe d'article	250

Description

Exécution:
Economique grâce aux 4 dents.

Description technique

Longueur de col L_1	40 mm
Taille de plaquette	10
Ø queue D_s h6	32 mm
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø dents D_c	50 mm
Plaquette adaptée	LOMU..
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	10 mm
Longueur totale L_{tot}	120 mm
Nombre de dents Z	5
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui

Type de produit

Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage

229713