



## Fraise à dresser à 90° MEW, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 25/2Lmm



### Données de commande

N° commande	225200 25/2L
GTIN	4960664648245
Classe d'article	250

### Description

**Exécution:**  
**Economique grâce aux 4 dents.**

### Description technique

Ø queue $D_s$ h6	20 mm
Taille de plaquette	15
Longueur de col $L_1$	29 mm
Vis pour plaquette	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Longueur totale $L_{tot}$	120 mm
Plaquette adaptée	LOMU..
Ø dents $D_c$	25 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	15 mm
Nombre de dents Z	2
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui

Type de produit

Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage

229714