

Garant**OFMT 050405 TR, HB7525, Type: ST900**

Données de commande

N° commande	213321 ST900
GTIN	4045197553836
Classe d'article	21A

Description

Exécution:

Plaquettes extrêmement stables suivant les dimensions normalisées ISO, frittées et polies avec précision. Grande tenacité et résistance à l'usure grâce aux substrats micrograins.

Type: ST900

Rayon d'angle: 0,5 mm

Avance f_z par dent: 0,17 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,17 mm
Type	ST900
Rayon d'angle	0,5 mm
Nombre de changements/dents	8
Code ISO plaquette	OFMT 050405 TR
Nuance	HB7525

Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	350 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	240 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	210 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	200 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	140 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	160 m/min	K
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		