



## Fraise à lamer KOMET®, Queue Weldon, Type: M6N



### Données de commande

N° commande	216660 M6N
GTIN	4047109191310
Classe d'article	24D

### Description

#### Utilisation:

Pour la réalisation de lamages pour vis à tête cylindrique suivant DIN 74 p. 2, à partir de M8, avec arrosage interne.

### Description technique

Ø queue D <sub>s</sub> h6	16 mm
Pour vis DIN à tête cylindrique	M6
Jeu de vis pour plaquettes	239652 6IP1 (1,0 Nm)
Ø fraisage D <sub>1</sub> H13	11 mm
Plaquette réversible 216780 – 216910 ; 216950	10-010 / 110
Ø min. d <sub>min</sub>	6,4 mm
Prof. d'alésage max. l	10 mm
Nombre de dents Z	1
Plaquette adaptée	WOEX
Nombre de plaquettes	1
Longueur totale L <sub>tot</sub>	80 mm
Type de queue	Queue Weldon
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraises à lamer

---

## Accessoires

Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte  
6IP1

---

239652 6IP1