



Fraise à dresser à 90° MEW, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 25/3Lmm



Données de commande

N° commande	225200 25/3L
GTIN	4960664648139
Classe d'article	250

Description

Exécution:
Economique grâce aux 4 dents.

Description technique

Ø queue D _s h6	20 mm
Taille de plaquette	10
Profondeur de coupe max. a _{p max}	10 mm
Longueur de col L ₁	29 mm
Longueur totale L _{tot}	120 mm
Plaquette adaptée	LOMU..
Ø dents D _c	25 mm
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Nombre de dents Z	3
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui

Type de produit

Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage

229713