

**Fraise à dresser à 90° MEW, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 80/6mm****Données de commande**

N° commande	225210 80/6
GTIN	4960664648702
Classe d'article	250

Description

Exécution:
Economique grâce aux 4 dents.

Description technique

Ø dents D_c	80 mm
Vis pour plaquette	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Longueur totale L_{tot}	50 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	15 mm
Ø fixation	27 mm
Plaquette adaptée	LOMU..
Taille de plaquette	15
Nombre de dents Z	6
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Tréflage

Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229714
----------------	--------