



## Fraise à dresser à 90° MEW, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 28/3Lmm



### Données de commande

N° commande	225200 28/3L
GTIN	4960664648177
Classe d'article	250

### Description

**Exécution:**  
**Economique grâce aux 4 dents.**

### Description technique

Taille de plaquette	10
Longueur de col $L_1$	29 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	10 mm
Plaquette adaptée	LOMU..
Longueur totale $L_{tot}$	120 mm
Ø dents $D_c$	28 mm
Ø queue $D_s$ h6	25 mm
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Nombre de dents Z	3
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Dressage

Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------