



Fraise à dresser à 90° MEW, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 40/4Lmm



Données de commande

N° commande	225200 40/4L
GTIN	4960664648306
Classe d'article	250

Description

Exécution:
Economique grâce aux 4 dents.

Description technique

Plaquette adaptée	LOMU..
Longueur totale L_{tot}	150 mm
Longueur de col L_1	50 mm
Ø queue D_s h6	32 mm
Ø dents D_c	40 mm
Vis pour plaquette	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Taille de plaquette	15
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	15 mm
Nombre de dents Z	4
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui

Type de produit

Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage

229714