

**Fraise à dresser à 90° MEW, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z:
20/3mm****Données de commande**

N° commande	225200 20/3
GTIN	4960664648108
Classe d'article	250

Description

Exécution:
Economique grâce aux 4 dents.

Description technique

Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Plaquette adaptée	LOMU..
Longueur de col L ₁	30 mm
Ø dents D _c	20 mm
Taille de plaquette	10
Longueur totale L _{tot}	110 mm
Ø queue D _s h6	20 mm
Profondeur de coupe max. a _{p max}	10 mm
Nombre de dents Z	3
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui

Type de produit

Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage

229713