



Fraise à dresser à 90° MEW, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 32/4mm



Données de commande

N° commande	225200 32/4
GTIN	4960664648214
Classe d'article	250

Description

Exécution:
Economique grâce aux 4 dents.

Description technique

Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	10 mm
Longueur totale L_{tot}	130 mm
Plaquette adaptée	LOMU..
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Taille de plaquette	10
Ø dents D_c	32 mm
Ø queue D_s h6	32 mm
Longueur de col L_1	40 mm
Nombre de dents Z	4
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Dressage

Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------