

**Plaquette KOMET Unisix®, BK62, Désignation type W29: 24-010****Données de commande**

N° commande	216780 24-010
GTIN	2050001102546
Classe d'article	24T

Description**Adapté(s) pour :**

Fraises à lamer à plaquettes 216660.

Code ISO plaquette: WOEX 05T304

Rayon d'angle: 0,4 mm

Description technique

Désignation	24-010
Code ISO plaquette	WOEX 05T304
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	3
Nuance	BK62
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Fonte GG(G)	adaptée	160 m/min	K
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		