

**Fraise à dresser à 90° MFWN, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:  
160/14mm****Données de commande**

N° commande	225615 160/14
GTIN	4960664647781
Classe d'article	250

**Description****Exécution:**

Fraises à plaquettes double face. La combinaison de l'angle d'attaque, de l'exécution des goujures, des géométries et de l'angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu'un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée. Sans arrosage interne.

**Description technique**

Vis pour plaquette	229701 (T15; 3,5 Nm)
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	8 mm
Plaquette adaptée	WNMU 0806..
Longueur totale $L_{\text{tot}}$	63 mm
Ø dents $D_c$	160 mm
Ø fixation	40 mm
Nombre de dents Z	14

Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage	229701
----------------	--------