



Fraise à dresser à 90° MEW, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 32/4Lmm



Données de commande

N° commande	225200 32/4L
GTIN	4960664648191
Classe d'article	250

Description

Exécution:
Economique grâce aux 4 dents.

Description technique

Taille de plaquette	10
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	10 mm
Ø queue D_s h6	25 mm
Longueur totale L_{tot}	130 mm
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø dents D_c	32 mm
Longueur de col L_1	32 mm
Plaquette adaptée	LOMU..
Nombre de dents Z	4
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Dressage

Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------