



## Fraise à dresser à 90° MFWN, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 50/3mm



### Données de commande

N° commande	225600 50/3
GTIN	4960664647392
Classe d'article	250

### Description

#### Exécution:

Fraises à plaquettes double face. La combinaison de l'angle d'attaque, de l'exécution des goujures, des géométries et de l'angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu'un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.

### Description technique

Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	8 mm
Longueur totale $L_{\text{tot}}$	110 mm
Plaquette adaptée	WNMU 0806..
Longueur de col $L_1$	30 mm
Ø queue $D_s$ h6	32 mm
Ø dents $D_c$	50 mm
Vis pour plaquette	229700 (T15; 4,2 Nm)
Nombre de dents Z	3
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Dressage

Application de fraisage	Tréflage
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage	229700
----------------	--------