

Garant**Fraise à surfacer à 45°, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 80/6mm**

Données de commande

N° commande	213890 80/6
GTIN	4045197666543
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Fraise à surfacer à 45° avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations. Logement de précision pour assise de plaquette grâce aux sous-plaquettes en carbure spécial.

Description technique

Vis de serrage pour sous-plaquette	219861 (TX8)
Ø fixation	27 mm
Plaquette adaptée	SE.. 1203..
Longueur totale L _{tot}	50 mm
Ø dents D _c	80 mm
Vis de serrage pour plaquette	219862 (25IP; 6 Nm)
Sous-plaquette	219860
Ø ext. max. D _{max}	93 mm

Nombre de dents Z	6
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	45 degré
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à surfacer

Accessoires

Vis de serrage	219862
Plaque d'appui en carbure	219860
Vis de serrage	219861