

Garant
Fraise à lamer en tirant à 180°, Ø fraisage max. D: 48mm


Données de commande

N° commande	217180 48
GTIN	4045197281319
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Avec une dent (z = 1).

Remarque(s):

Cote e = cote de programmation (informations en fin de page). Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Ø fraisage D	48 mm
Type de queue	Whistle Notch
L ₃	135 mm
Nombre de dents Z	1
Longueur de col L ₁	163 mm
L ₂	143 mm
Cote de programmation e	8,05 mm
Vis pour plaquette	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø queue D _s h6	32 mm
Ø min. d _{min}	33 mm
Ø moyeu D ₁	40 mm
Plaquette adaptée	260150

Arrosage interne	oui
Longueur totale L	223 mm
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à lamer

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,0 Nm	211750 3,0
Vis de serrage	219844