

Garant**Fraise à lamer en tirant à 180°, Ø fraisage max. D: 24mm**

Données de commande

N° commande	217180 24
GTIN	4045197196927
Classe d'article	210

Description

Exécution:**Avec une dent (z = 1).****Remarque(s):**

Cote e = cote de programmation (informations en fin de page). Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Ø fraisage D	24 mm
Cote de programmation e	4,8 mm
L ₃	50 mm
L ₂	57 mm
Vis pour plaquette	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Type de queue	Whistle Notch
Ø min. d _{min}	15 mm
Ø moyeu D ₁	25 mm
Nombre de dents Z	1
Longueur de col L ₁	72 mm
Ø queue D _s h6	20 mm
Plaquette adaptée	260142

Arrosage interne	oui
Longueur totale L	122 mm
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à lamer

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
Vis de serrage Type 1	219795 1
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP