



Fraise à dresser à 90° MECX, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 17/3XLmm



Données de commande

N° commande	227100 17/3XL
GTIN	4960664462681
Classe d'article	250

Description

Description:

Productivité améliorée, même dans des conditions d'usinage instables grâce au pas très étroit. Effort de coupe réduit, grande stabilité et faible tendance aux vibrations. Permet plusieurs tâches de fraisage, p. ex. fraisage d'épaulements, fraisage en oblique, etc.

Arrosage interne: oui

Ø dents D_c : 17 mm

Nombre de dents Z: 3

Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$: 6 mm

Longueur de col L_1 : 20 mm

Longueur totale L_{tot} : 130 mm

Ø queue D_s h6: 16 mm

Description technique

Ø queue D_s h6	16 mm
Longueur totale L_{tot}	130 mm
Ø dents D_c	17 mm
Vis pour plaquette	229707 (T6; 0,45 Nm)
Plaquette adaptée	BD.. 0703
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	6 mm
Longueur de col L_1	20 mm
Nombre de dents Z	3

Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	13 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	32 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	31 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,88 degré
$\varnothing D_3$	14 mm
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229707
----------------	--------