

**Veste Quality Dress, gris clair, Taille de confection DE: 110****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 091112 110 |
| GTIN | 4014382978587 |
| Classe d'article | 09S |

Description**Exécution:**

Vêtements de travail **Quality Dress** en 100 % coton. Le coton est particulièrement résistant aux influences chimiques et mécaniques ainsi qu'à la chaleur. Produit naturel, le coton allie confort grâce à ses propriétés de régulation thermique et son grand pouvoir absorbant.

Veste avec poche pour téléphone portable.

- **Poignet à bouton.**
- **Deux poches poitrine à rabat et fermeture adhésive.**

Description:

- **Poche poitrine intérieure.**
- **Boutonnière cachée.**
- **Deux poches latérales renforcées.**

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

Autres couleurs disponibles sur demande.

Veste en bleu bleuet sous le code art. 091111.

Composition du tissu: 100% coton

Grammage du matériau/densité du tissu: 285 g/m²

Norme pour les vêtements: UV-Standard 801

Lavage: 60 °C couleurs

Description technique

| | |
|--|--------------------------------|
| Emplacement pour poche pour téléphone portable | droite |
| Bas des manches | Poignet à bouton |
| Nombre de poches poitrine intérieures | 1 |
| Poches latérales | renforcé |
| Taille de confection DE | 110 |
| Nombre de poches poitrine à rabat et fermeture adhésif | 2 |
| Fermeture cachée | oui |
| Bande de taille | Taille non élastiquée |
| Fermeture de veste | Fermeture à bouton |
| Référence fabricant | Quality Dress |
| Nombre de poches latérales | 2 |
| Taille FR | 48L |
| Taille UK | 39L |
| Taille US | 39/36 |
| Taille IT | 48L |
| Série | QUALITY DRESS |
| Prestation de service spéciale | Personnalisation |
| Taille ES | 48L |
| Taille NL | 110 |
| Sexe | Homme |
| Composition du tissu | 100% coton |
| Grammage du matériau/densité du tissu | 285 g/m ² |
| Norme pour les vêtements | UV-Standard 801 |
| Lavage | 60 °C couleurs |
| Blanchissage | Ne pas blanchir |
| Nettoyage chimique | Nettoyage au perchloroéthylène |

| | |
|-----------------|---|
| Séchage | Séchage en douceur (basse température) |
| Repassage | Moyennement chaud, max. 150 °C |
| Couleur | gris clair |
| Type de produit | Vestes de travail |