



## Extracteur de goujons avec goujures serrées, Type: 8



### Données de commande

N° commande	082860 8
GTIN	4012929450800
Classe d'article	04D

### Description

**Exécution:**

Acier dur au chrome-vanadium. Les arêtes vives des goujures s'agrippent dans la vis percée et la font sortir. Avec carré pour actionnement via un tourne-à-gauche ou outil similaire.

**Utilisation:**

Pour extraire des vis cassées avec filetage à droite ( $\emptyset$  de pré-perçage suivant tableau; tourner le porte-outils vers la gauche).

**Adapté(s) pour:**

Acier.

**Remarque(s):**

Filets UNC et UNF livrables sur demande.

### Description technique

Pour vis/boulons	M33 – M45
Pour embouts de tubes (nipple)	3/4 pouce
$\emptyset$ pré-perçage	20 mm
Type	8
Adapté pour	Acier
Type de produit	Extracteurs de goujons