



## Fraise à dresser à 90° MEC11T, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 50/5Lmm



### Données de commande

N° commande	227300 50/5L
GTIN	4960664460960
Classe d'article	250

### Description

#### Description:

Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d'arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d'avance plus élevée par dent.

### Description technique

Ø queue $D_s$ h6	32 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	10 mm
Vis pour plaquette	229708 (T8; 1,2 Nm)
Longueur de col $L_1$	50 mm
Longueur totale $L_{\text{tot}}$	150 mm
Ø dents $D_c$	50 mm
Plaquette adaptée	BD.. 11T3
Nombre de dents Z	5
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	43 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{\max}$	98 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{\min}$	94 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	0,27 degré

Ø D <sub>3</sub>	44 mm
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage	229708
----------------	--------