



## Fraise à dresser à 90° MECH11, Queue cylindrique, Ø D / Zeff: 32/4mm



### Données de commande

N° commande	227450 32/4
GTIN	4960664503766
Classe d'article	250

### Description

#### Exécution:

Plaquettes à encoches assurant une réduction de l'effort de coupe et des vibrations. En comparaison, permettent des largeurs de passe  $a_e$  supérieures pour une profondeur de coupe  $a_p$  identique. Haute productivité, même sur des machines de faible puissance.

### Description technique

Nombre de dents effectif $Z_{eff}$	4
Ø queue $D_s$ h6	32 mm
Vis pour plaquette	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø dents $D_c$	32 mm
Longueur de col $L_1$	55 mm
Plaquette adaptée	BDMT 11T308
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	46 mm
Longueur totale $L_{tot}$	140 mm
Code ISO plaquette	BDMT 11T308
Nombre de plaquettes	20
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Dressage

Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage	229708
----------------	--------