

Garant
BGHX 15L5 PCER, HB7535, Type: ST1400


Données de commande

N° commande	214543 ST1400
GTIN	4045197698728
Classe d'article	21B

Description

Exécution:

Plaquettes en carbure rectifiées avec précision pour des qualités d'état de surface élevées lors du surfacage.

Utilisation:

Pour état de surfaces avec une rugosité inférieure à $R_z 3 \mu\text{m}$. Usinage à sec uniquement.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 1 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p\text{max}} = 5 \text{ mm}$.

Avance f_z par dent: 0,2 mm

Description technique

Type	ST1400
Avance f_z par dent	0,2 mm
Code ISO plaquette	BGHX 15L5 PCER
Nuance	HB7535
Type d'outils	Carbure

Type de produit

Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	240 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
à sec	adaptée		