



## Fraise à dresser à 90° MEC11T, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 18/2Lmm



### Données de commande

N° commande	227305 18/2L
GTIN	4960664406524
Classe d'article	250

### Description

#### Description:

Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d'arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d'avance plus élevée par dent.

### Description technique

Longueur de col $L_1$	23 mm
Vis pour plaquette	229708 (T8; 1,2 Nm)
Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	10 mm
Ø queue $D_s$ h6	16 mm
Plaquette adaptée	BD.. 11T3
Ø dents $D_c$	18 mm
Longueur totale $L_{\text{tot}}$	68 mm
Nombre de dents Z	2
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	11 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{\max}$	34 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{\min}$	30 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	1,04 degré

Ø D <sub>3</sub>	12 mm
Type de queue	Queue Weldon
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage	229708
----------------	--------