



## Fraise à dresser à 90° MEC11T, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 20/2mm



### Données de commande

N° commande	227315 20/2
GTIN	4960664672905
Classe d'article	250

### Description

#### Description:

Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d'arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d'avance plus élevée par dent.

### Description technique

Plaquette adaptée	BD.. 11T3
Filetage attachement M	M10
Ø dents $D_c$	20 mm
Vis pour plaquette	229708 (T8; 1,2 Nm)
Longueur totale $L_{tot}$	30 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	10 mm
Nombre de dents Z	2
Perçage par interpolation Ø $D_{max}$	38 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{min}$	34 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{max}$	0,88 degré
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{max}$	13 mm

Ø D <sub>3</sub>	14 mm
Type de queue	avec filetage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage	229708
----------------	--------