

**Garant**
**GARANT Softcut® HSI, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 32/2mm**


## Données de commande

N° commande	214853 32/2
GTIN	4045197608680
Classe d'article	210

## Description

### Exécution:

Faibles vibrations grâce à la géométrie d'outil particulière. Exécution des plaquettes extrêmement stable pour des avances optimales. Fixation des plaquettes à l'aide d'une vis spéciale présentant une résistance élevée au cisaillement.

### Utilisation:

Pour une excellente qualité d'état de surface. Fraisage sans bavures.

### Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

**Pour des angles exacts à 90°, choisir  $a_p = 8$  mm.**

Pour pouvoir utiliser les **4 arêtes de coupe**, la plaquette doit **toujours être tournée dans le sens indiqué (dans le sens antihoraire)**.

## Description technique

Plaquette adaptée	SO.. 1205..
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	10 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	42 mm

Ø dents $D_c$	32 mm
Filetage attachement M	M16
Nombre de dents Z	2
Série	Softcut®
Type de queue	avec filetage
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

## Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,0 Nm	211750 3,0
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219833
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 5IP	674252 5IP