

Garant**Porte-outils VDI GARANT Master eco, forme B1 radial à droite, court, Queue Ø d1: 25mm**

Données de commande

N° commande	319006 25
GTIN	4067263201762
Classe d'article	31V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

l_2	30 mm
h_5	27 mm
Queue Ø d ₁	25 mm
Code couleur queue VDI	VDI 25
b_2	30 mm
l_1	16 mm

h_1	16 mm
h_6	30 mm
b_1	55 mm
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI