

Garant

Porte-outils VDI GARANT Master eco, forme B2 radial à gauche, court, Queue Ø d1: 25mm



Données de commande

N° commande	319016 25
GTIN	4067263237518
Classe d'article	31V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

l_2	30 mm
b_2	30 mm
Queue Ø d_1	25 mm
Code couleur queue VDI	VDI 25
l_1	16 mm
h_6	30 mm

h ₁	16 mm
b ₁	55 mm
h ₅	27 mm
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI