

**Porte-outils, forme C3 axial, à droite, Queue Ø d1: 40mm****Données de commande**

N° commande	319127 40
GTIN	4067263237488
Classe d'article	32V

**Description****Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**Utilisation:**

Pour carottage.

**Norme:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Description technique**

$h_1$	25 mm
Largeur de queue $b_3$	20,5 mm
$h_2$	34 mm
$l_1$	85 mm
Queue Ø $d_1$	40 mm
$b_2$	42,5 mm
$h_6$	48 mm

h <sub>5</sub>	32,5 mm
b <sub>1</sub>	85 mm
Code couleur queue VDI	VDI 40
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI