



Porte-outils, forme C3 axial, à droite, Queue Ø d1: 20mm



Données de commande

N° commande	319127 20
GTIN	4067263237464
Classe d'article	32V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

l_1	55 mm
h_1	16 mm
h_6	30 mm
b_1	52 mm
Largeur de queue b_3	13 mm
h_5	25 mm
Code couleur queue VDI	VDI 20

Queue $\varnothing d_1$	20 mm
b_2	27 mm
h_2	22 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI