

AEG

Perceuse-visseuse à percussion compacte sans fil, Type: BSB18C2X22



Données de commande

N° commande	070229 BSB18C2X22
GTIN	4058546010850
Classe d'article	07A

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse à percussion sans fil, à 2 vitesses, avec moteur sans charbons.

- Régulation électronique de la vitesse pour un pré-perçage et un vissage fiables et en douceur, rotation droite/gauche.
- Mécanisme entièrement métallique à 2 vitesses avec mécanisme de percussion commutable pour le perçage dans le métal, la pierre et la maçonnerie.
- Réglage du couple sur plusieurs niveaux et mandrin porte-foret amovible.

Perceuse-visseuse à percussion 18 V puissante et compacte pour applications exigeantes.

Mandrin amovible.

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion PRO 18 V / 2,0 Ah, chargeur et mallette de transport.

Remarque(s):

Batteries adaptées, voir codes art. 073846 – 073848; chargeurs et kits de base adaptés, voir codes art. 073841 et 073844.

Description technique

Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	45 mm
--	-------

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	14 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	AEG Type AS 18 V
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Type de moteur	Sans charbons
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion	< 2,5 m/s ²
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	1800 min ⁻¹
Emballage	Mallette de transport
Référence fabricant	BSB18C2XLI-202C
Nombre de batteries incluses	2
Capacité de la batterie	2 Ah
Poids	1,7 kg
Utilisation type	Heavy Duty
Couple max. doux	32 Nm
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 450 min ⁻¹
Tension de la batterie	18 V
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Couple max. dur	60 Nm
Type de batterie	Lithium-ion
Type de produit	Perceuses-visseuses à percussion