



Fraise à dresser à 90° MEC17, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 50/4Lmm



Données de commande

N° commande	227500 50/4L
GTIN	4960664460977
Classe d'article	250

Description

Exécution:

Les arêtes de coupe longues permettent d'obtenir des profondeurs de coupe extrêmement élevées. Nombre d'arêtes réduit.

Description technique

Ø dents D_c	50 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	15,7 mm
Longueur totale L_{tot}	150 mm
Longueur de col L_1	50 mm
Plaquette adaptée	BDMT 170408
Ø queue D_s h6	32 mm
Vis pour plaquette	229709 (T15; 3,5 Nm)
Nombre de dents Z	4
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	41,6 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\max}	98 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\min}	93 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,34 degré
Ø D_3	43 mm

Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229709
----------------	--------