

**HOLEX****Armoire vestiaire avec socle et verrou à pêne tournant de sécurité, Nombre de compartiments: 2****Données de commande**

N° commande	949613 2
GTIN	4067263642640
Classe d'article	92S

**Description****Exécution:**

Armoire vestiaire avec largeur de compartiment de 300 mm, avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets. Porte avec trous d'aération en losange et porte-étiquette.

Avec socle.

Avec verrou à pêne tournant de sécurité, verrouillage par cadenas (non fourni).

**Concept d'aération:** l'entrée d'air dans le fond arrière de l'armoire assure une bonne aération et un séchage du compartiment. Pour les armoires spéciales, l'air est amené par les orifices au-dessus du socle.

**Norme:**

**DIN 4547**

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**. Pas de teintes spéciales possibles.

**Remarque(s):**

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

## Description technique

Nombre de tringles à vêtements	1
Largeur	600 mm
Profondeur	500 mm
Prof. utile par compart.	477 mm
Toit incliné	non
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Norme	DIN 4547
Hauteur utile par casier à vêtements	1420 mm
Larg. utile par compart.	240 mm
Largeur tablette	298 mm
Exécution bâti	Socles
Hauteur	1950 mm
Pour cadenas avec Ø anse jusqu'à	6 mm
Porte avec fente d'aération	oui
Nombre de tablettes fixes	1
Plaque d'identité	non
Nombre de compartiments	2
Teinte spéciale possible	non
Profondeur tablette	477 mm
Hauteur utile par tablette à chapeaux	328 mm
Poids	38 kg
Pour cadenas	oui
Exécution serrure	Verrou à pêne tournant de sécurité
Epaisseur du matériau	0,8 mm
Angle d'ouverture de porte	110 degré
Couleurs disponibles	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Type de produit	Armoires vestiaires

