



Armoire vestiaire avec pieds en plastique et verrou à pêne tournant de sécurité, Nombre de compartiments: 4



Données de commande

N° commande	949615 4
GTIN	4067263642725
Classe d'article	92S

Description

Exécution:

Armoire vestiaire avec largeur de compartiment de 300 mm, avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets. Porte avec trous d'aération en losange et porte-étiquette.

Avec pieds en plastique.

Avec verrou à pêne tournant de sécurité, verrouillage par cadenas (non fourni).

Concept d'aération: l'entrée d'air dans le fond arrière de l'armoire assure une bonne aération et un séchage du compartiment. Pour les armoires spéciales, l'air est amené par les orifices au-dessus du socle.

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**. Pas de teintes spéciales possibles.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Pour cadenas avec Ø anse jusqu'à	6 mm
Profondeur	500 mm
Pour cadenas	oui
Hauteur	1950 mm
Hauteur utile par tablette à chapeaux	328 mm
Hauteur utile par casier à vêtements	1420 mm
Profondeur tablette	477 mm
Porte avec fente d'aération	oui
Prof. utile par compart.	477 mm
Nombre de compartiments	4
Nombre de tringles à vêtements	1
Poids	68 kg
Teinte spéciale possible	non
Largeur	1200 mm
Norme	DIN 4547
Exécution serrure	Verrou à pêne tournant de sécurité
Larg. utile par compart.	240 mm
Largeur tablette	298 mm
Nombre de tablettes fixes	1
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Exécution bâti	Pieds en acier
Epaisseur du matériau	0,8 mm
Angle d'ouverture de porte	110 degré
Couleurs disponibles	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Type de produit	Armoires vestiaires