

HOLEX**Armoire vestiaire avec module de toit incliné, pieds en plastique et verrou à pêne tournant de sécurité, Nombre de compartiments: 3****Données de commande**

N° commande	949633 3
GTIN	4067263642831
Classe d'article	92S

Description**Exécution:**

Armoire vestiaire avec module de toit incliné, qui empêche toute immobilisation des objets. Largeur de compartiment 300 mm avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets. Porte avec trous d'aération en losange et porte-étiquette. Avec pieds en plastique.

Avec verrou à pêne tournant de sécurité, verrouillage par cadenas (non fourni).

Norme:**DIN 4547****Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**. Pas de teintes spéciales possibles.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Profondeur	500 mm
Porte avec fente d'aération	oui
Pour cadenas avec Ø anse jusqu'à	6 mm
Exécution serrure	Verrou à pêne tournant de sécurité
Poids	57 kg
Largeur	900 mm
Hauteur avant	1950 mm

Hauteur utile par casier à vêtements	1420 mm
Prof. utile par compart.	477 mm
Norme	DIN 4547
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Toit incliné	oui
Nombre de tablettes fixes	1
Nombre de tringles à vêtements	1
Hauteur arrière	2180 mm
Hauteur tuile par tablette à chapeaux avec toit incliné	328 mm
Largeur tablette	298 mm
Exécution bâti	Pieds en acier
Profondeur tablette	477 mm
Larg. utile par compart.	240 mm
Teinte spéciale possible	non
Nombre de compartiments	3
Pour cadenas	oui
Epaisseur du matériau	0,8 mm
Angle d'ouverture de porte	110 degré
Couleurs disponibles	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Type de produit	Armoires vestiaires