



## Armoire vestiaire avec module de toit incliné, banc et verrou à pêne tournant de sécurité, Nombre de compartiments: 3



### Données de commande

N° commande	949651 3
GTIN	4067263642954
Classe d'article	92S

### Description

#### Exécution:

Armoire vestiaire avec module de toit incliné, qui empêche toute immobilisation des objets. Largeur de compartiment 300 mm avec tablette à chapeaux soudée fixation. Tringle à vêtements avec 3 crochets. Porte avec trous d'aération en losange et porte-étiquette. Lattes du banc en standard en hêtre, au profil env. 60×30 mm, toutes les faces rabotées et arrondies, vernis transparent.

Avec verrou à pêne tournant de sécurité, verrouillage par cadenas (non fourni).

#### Norme:

**DIN 4547**

#### Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**. Banc gris noir, revêtu. Pas de teintes spéciales possibles.

### Description technique

Profondeur banc	315 mm
Profondeur	500 mm

Profondeur tablette	477 mm
Larg. utile par compart.	240 mm
Largeur tablette	298 mm
Largeur	900 mm
Hauteur utile par casier à vêtements	1270 mm
Hauteur utile par tablette à chapeaux	328 mm
Nombre de compartiments	3
Hauteur banc	450 mm
Hauteur avant	2120 mm
Hauteur arrière	2350 mm
Poids	63 kg
Prof. utile par compart.	477 mm
Largeur banc	900 mm
Angle d'ouverture de porte	110 degré
Couleurs disponibles	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Type de produit	Armoires vestiaires