



Enrouleur de câble avec noyau en acier40N



Données de commande

N° commande	081106 40N
GTIN	4007123638857
Classe d'article	08B

Description

Exécution:

Les enrouleurs de câbles sont conformes aux dispositions DGUV I 203-006 (anciennement BGI 608).

Enrouleur de câble robuste avec corps en tôle d'acier, isolation de protection à l'avant et à l'arrière.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Longueur câble	40 m
Classe de câble	H07RN-F
Conception du câble	3G1,5
antichocs et protection contre les projections d'eau	Catégorie 2 (K2) suivant BGI

Matériau câble	Néoprène
Nombre de prises	4
Puissance nominale déroulé	3500 (16A) W
Système de diagnostic disponible	oui
Indice de protection IP	IP 44
Matériau boîtier	Acier
Type de produit	Enrouleurs de câbles