

**Fraise à dresser à 90° MEC17, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:
100/7mm****Données de commande**

N° commande	227510 100/7
GTIN	4960664489343
Classe d'article	250

Description**Exécution:**

Les arêtes de coupe longues permettent d'obtenir des profondeurs de coupe extrêmement élevées. Nombre d'arêtes réduit.

Description technique

Ø dents D_c	100 mm
Longueur totale L_{tot}	55 mm
Ø fixation	32 mm
Plaquette adaptée	BDMT 170408
Vis pour plaquette	229709 (T15; 3,5 Nm)
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	15,7 mm
Nombre de dents Z	7
Angle de plongée oblique α_{max}	0,16 degré

Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	91,6 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	193 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	198 mm
$\varnothing D_3$	93 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229709
----------------	--------