

melabo
Chargeur de batterie, Type: ASC145

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 073890 ASC145 |
| GTIN | 4061792155060 |
| Classe d'article | 03D |

Description
Exécution:

Chargeur pour batteries coulissantes de toutes les classes de tension (12 – 36 V). Technologie de charge brevetée "AIR COOLED" pour des temps de charge courts grâce au refroidissement de la batterie pendant la charge. Chargeur rapide avec puissance de sortie de 145 W et vitesse de charge jusqu'à 4x plus rapide.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.

Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l'abréviation de "Cordless Alliance System".

Description technique

| | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Type CAS 18 V |
| Nombre maximal d'emplacements de charge | 1 |
| Tension nominale | 12 V |
| Tension nominale | 18 V |
| Tension nominale | 36 V |
| Type de produit | Chargeurs |

