

**Fraise à dresser à 90° MEC17, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:  
160/12mm****Données de commande**

N° commande	227510 160/12
GTIN	4960664473182
Classe d'article	250

**Description****Exécution:**

Les arêtes de coupe longues permettent d'obtenir des profondeurs de coupe extrêmement élevées. Nombre d'arêtes réduit.

**Remarque(s):**

Sans arrosage interne.

**Description technique**

Ø dents $D_c$	160 mm
Longueur totale $L_{tot}$	63 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	15,7 mm
Plaquette adaptée	BDMT 170408
Vis pour plaquette	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø fixation	40 mm
Nombre de dents Z	12

Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	0,09 degré
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	151,6 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	313 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	318 mm
$\varnothing D_3$	153 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage	229709
----------------	--------