

**Douille de réduction fendue avec arrosage, Ø 12 mm, Ø serrage D1: 8mm****Données de commande**

N° commande	302145 8
GTIN	4060576155241
Classe d'article	33T

Description**Exécution:**

Douille de réduction **Schunk** GZB-S.

Avec fentes de conduits d'arrosage.

Utilisation:

- **Pour le perçage, l'alésage, le fraisage et l'affûtage d'outils.**
- **Flexibilité maximale grâce à la réduction du diamètre de serrage.**
- **Le couple maximal garantit un volume de copeaux supérieur à celui d'un serrage direct.**
- **Précision de concentricité $\pm 5 \mu\text{m}$ (précision du système pour $3 \times D$).**
- **Précision de concentricité $\pm 2 \mu\text{m}$ (pour douilles de réduction).**
- **Utilisable dans tous les mandrins expansibles hydrauliques courants.**

Adapté(s) pour:

Mandrin expansible hydraulique avec **Ø serrage 20 mm**.

Description technique

Longueur totale L	52,5 mm
Ø D	12 mm
Ø serrage D ₁	8 mm
Attribut des noms de produit	Ø 12 mm
Précision de concentricité système	5 μm
Type de produit	Douille de réduction

