



Chaussures basses noires VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB, Pointure EU: 44



Données de commande

N° commande	092508 44
GTIN	4044348700396
Classe d'article	09C

Description

Exécution:

Les chaussures de sécurité VARIO DYNAMICS PRO protègent le cou-de-pied et le métatarse grâce à la **protection du métatarse certifiée SECURA META COVER** tout en préservant la souplesse de la chaussure.

- **Tige en microfibres très légères.**
- **Languette antipoussière.**
- **Sans coutures.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Semelle extérieure Perbunan, Athletic ESD, gris ardoise.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092508.

Description technique

Norme

Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Pointure UE	44
Résistance à la pénétration	Tissu
Protection du métatarse	Mousse PVC
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Plus de 200 °C
Matériau coque de protection	Aluminium
Classe de protection	S3
Sexe	Homme
Isolation au froid	jusqu'à -20 °C
Référence fabricant	Chaussures basses VD 1510 SMC SF S3 XB
Couleur	noir
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité