



Meuleuses droites Batterie, Type: 71230461



Données de commande

N° commande	077259 71230461
GTIN	4014586897158
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

- **Meuleuse droite sans fil puissante et résistante à la poussière.**
- **Moteur EC sans balais, sans entretien avec ailettes de refroidissement innovantes pour une dissipation optimale de la chaleur, avec surveillance de la température.**
- **Idéal pour toutes les applications. Vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux abrasifs et matériaux grâce à la présélection électronique progressive de la vitesse de rotation.**

Compacte avec collet court.

Livraison:

Avec pince de serrage Ø 6 mm, 1× clé à fourche de 13 et 1 de 17, mallette de transport. **Sans batterie ni chargeur.**

Remarque(s):

Les meuleuses droites peuvent être utilisées avec des fraises rotatives jusqu'à un Ø de 12 mm. Batteries adaptées, voir codes art. 073856 – 073858; kits de base adaptés, voir codes art. 073863 – 073867.

Description technique

Tension de la batterie	18 V
Ø maximal pinces de serrage	8 mm
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²

Poids	1,4 kg
Présélection électronique de la vitesse de rotation	oui
Plage de vitesses de rotation	9000 - 28000 min ⁻¹
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses	0
Référence fabricant	AGSZ 18-280 BL AS
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Emballage	Valise (L-Boxx)
Type de produit	Meuleuses droites