



## Serre-joint réversible avec poignée rotative, Capacité de serrage: 150mm



### Données de commande

N° commande	860288 150
GTIN	4008158041988
Classe d'article	83K

### Description

#### Exécution:

Parties supérieure et inférieure en polyamide renforcé de fibres de verre. Rail profilé creux en acier bruni. Le boîtier en plastique protège le mécanisme de la poignée contre la poussière et les copeaux. D'une part, la poignée peut être positionnée de manière à obtenir une position de pompage optimale et donc une meilleure application de la force. D'autre part, la poignée peut également être pivotée hors de la zone de travail après le processus de serrage. Ceci permet d'utiliser plusieurs serre-joints dans un espace restreint.

- **Poignée en plastique bimatière avec levier de pompe.**
- **Mécanisme de rotation innovant à 360° permettant de positionner la poignée tout autour du rail.**
- **Mécanisme à 12 crans pour un maintien sûr de la position de la poignée.**
- **Grandes surfaces de serrage avec protections amovibles.**
- **Force de serrage jusqu'à 1400 N.**
- **Passage sans outil du serrage à l'écartement.**
- **Utilisation d'une seule main sans effort.**

### Description technique

Porte-à-faux	80 mm
Ecartement	195 - 315 mm
Référence fabricant	EZ360
Force serrage max.	1400 Nm
Capacité de serrage	150 mm
Section du rail	18×5 mm
Poids	0,78 kg
Type de produit	Presses