



Serre-joint réversible avec poignée rotative, Capacité de serrage: 600mm



Données de commande

N° commande	860288 600
GTIN	4008158042015
Classe d'article	83K

Description

Exécution:

Parties supérieure et inférieure en polyamide renforcé de fibres de verre. Rail profilé creux en acier bruni. Le boîtier en plastique protège le mécanisme de la poignée contre la poussière et les copeaux. D'une part, la poignée peut être positionnée de manière à obtenir une position de pompage optimale et donc une meilleure application de la force. D'autre part, la poignée peut également être pivotée hors de la zone de travail après le processus de serrage. Ceci permet d'utiliser plusieurs serre-joints dans un espace restreint.

- **Poignée en plastique bimatière avec levier de pompe.**
- **Mécanisme de rotation innovant à 360° permettant de positionner la poignée tout autour du rail.**
- **Mécanisme à 12 crans pour un maintien sûr de la position de la poignée.**
- **Grandes surfaces de serrage avec protections amovibles.**
- **Force de serrage jusqu'à 1400 N.**
- **Passage sans outil du serrage à l'écartement.**
- **Utilisation d'une seule main sans effort.**

Description technique

Capacité de serrage	600 mm
Section du rail	18×5 mm
Force serrage max.	1400 Nm
Référence fabricant	EZ360
Porte-à-faux	80 mm
Ecartement	195 - 765 mm
Poids	1,06 kg
Type de produit	Presses