



## Fraise à dresser à 90° MEC17, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 40/4mm



### Données de commande

N° commande	227510 40/4
GTIN	4960664452736
Classe d'article	250

### Description

#### Exécution:

Les arêtes de coupe longues permettent d'obtenir des profondeurs de coupe extrêmement élevées. Nombre d'arêtes réduit.

### Description technique

Ø fixation	16 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	15,7 mm
Longueur totale $L_{\text{tot}}$	40 mm
Ø dents $D_c$	40 mm
Vis pour plaquette	229709 (T15; 3,5 Nm)
Plaquette adaptée	BDMT 170408
Nombre de dents Z	4
Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	0,45 degré
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	31,6 mm

Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	73 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	33 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

## Accessoires

Vis de serrage	229709
----------------	--------