



Fraise à dresser à 90° MEC17, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 28/2XLmm



Données de commande

N° commande	227500 28/2XL
GTIN	4960664461080
Classe d'article	250

Description

Exécution:

Les arêtes de coupe longues permettent d'obtenir des profondeurs de coupe extrêmement élevées. Nombre d'arêtes réduit.

Arrosage interne: oui

Ø dents D_c : 28 mm

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$: 15,7 mm

Longueur de col L_1 : 36 mm

Longueur totale L_{tot} : 120 mm

Ø queue D_s h6: 25 mm

Description technique

Longueur totale L_{tot}	120 mm
Plaquette adaptée	BDMT 170408
Longueur de col L_1	36 mm
Ø queue D_s h6	25 mm
Ø dents D_c	28 mm
Vis pour plaquette	229709 (T15; 3,5 Nm)
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	15,7 mm
Nombre de dents Z	2

Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	19,6 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	54 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,73 degré
$\varnothing D_3$	21 mm
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229709
----------------	--------