

**Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15°, Ouverture: 21mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 614853 21 |
| GTIN | 4018754320172 |
| Classe d'article | 63A |

Description**Exécution:**

Forgées. Le cliquet intégré à 72 dents offre un angle de reprise de seulement 5° – pour un travail efficace, même dans les espaces restreints.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Remarque(s):

ATTENTION!

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 614820

Description technique

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Longueur de clé L | 275 mm |
| Hauteur de bague h_2 | 12,5 mm |
| Hauteur de mâchoire h_1 | 9 mm |
| Largeur mâchoires b | 43,5 mm |
| Ø bague D | 38 mm |
| Nombre de dents | 72 |
| Angle d'ajustement | 5 degré |
| Procédé de fabrication | forgé |
| Matériau | Acier au chrome |
| Surface | chromé |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Butée d'extrémité côté mâchoire | non |
| Fonction de blocage côté mâchoire | non |
| Avec tête pivotante | non |
| Cliquet réversible | oui |
| Type de produit | Clés |