

**Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15°, Ouverture: 22mm****Données de commande**

N° commande	614853 22
GTIN	4018754320196
Classe d'article	63A

**Description****Exécution:**

Forgées. Le cliquet intégré à 72 dents offre un angle de reprise de seulement 5° – pour un travail efficace, même dans les espaces restreints.

**Matière(s):**

Acier au chrome, chromé.

**Remarque(s):**

**ATTENTION!**

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 614820

**Description technique**

Largeur mâchoires b	46,5 mm
Hauteur de mâchoire h <sub>1</sub>	10 mm
Hauteur de bague h <sub>2</sub>	13,5 mm
Longueur de clé L	285 mm
Ø bague D	41 mm
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé

Butée d'extrémité côté mâchoire	non
Fonction de blocage côté mâchoire	non
Avec tête pivotante	non
Cliquet réversible	oui
Type de produit	Clés