



Bottes de sécurité noires DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY, S5, Pointure EU: 48



Données de commande

N° commande	092916 48
GTIN	8713197371366
Classe d'article	09D

Description

Exécution:

Bottes de sécurité JobGUARD FULL SAFETY pour tâches exigeantes. **Excellente adhérence** avec semelle extérieure résistante à l'huile. Très confortables, elles conviennent parfaitement pour une utilisation quotidienne.

- **Dessus Acifort®.**
- **Semelle extérieure Acifort®, noire.**
- **Semelle intérieure Dunlop Acifort® Comfort.**
- **Doublure noire.**

Utilisation:

Industrie

Norme:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Description technique

Matériau coque de protection	Acier
Résistance à la pénétration	Acier

Classe de protection	S5
Couleur	noir
Pointure UE	48
Sexe	Homme
Type de produit	Bottes en caoutchouc